

Glockensauggreifer (rund)

SAX 30 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.19.00146

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00146>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung >

Glockensauggreifer SAX > SAX 30 ED-85 G3/8-IG

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 30


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Anschluss: G3/8"-IG

Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6,75 mm
Dmax(S)	35,20 mm
Ds	31,70 mm
G1	G3/8"-IG
H	26 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	4,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	39 N
Querkraft	38 N
Querkraft geölte Oberfläche	41 N
Volumen	3,20 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	18 mm
Baugröße	30
Anschluss	G3/8"-IG
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (rund)

SAX 30 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr.:10.01.19.00146

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00146>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	24 g
Produktfamilie	SAX