

Balgsauggreifer (rund)

SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01880

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01880>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer SABT-C (1,5 Falten) > SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbter, geölter Fläche



Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A


Nippelwerkstoff: Aluminium

Vakuumanschluss: M10-AG

Faltenanzahl: 1,5

Höhe H: 39 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	19 mm
Dmax(S)	86 mm
dn	4 mm
Ds	83 mm
H	39 mm
H2	2 mm
LG1	11,50 mm
SW1	8 mm
Z (Hub)	14,30 mm
G1	M10-AG

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	1,50
Baugröße	80
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Saugkraft	135 N
Abreißkraft	245 N
Querkraft	172 N
Querkraft geölte Oberfläche	158 N
Volumen	54 cm ³

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01880

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01880>

Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Produktfamilie	SABT-C

Ersatzteile



SA-NIP N054 M10-AG DN400

Art-Nr.: 10.01.01.11942

Gewinde G1: M10-AG

Normteilewerkstoff: Aluminium



REIB-SCHE 28x9.5 XNBR-45

Art-Nr.: 10.01.01.11994

Außendurchmesser D: 28 mm

Länge L: 9,5 mm

Normteilewerkstoff: Perbunan XNBR

Balgsauggreifer (rund)

SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01880

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01880>



SABT 80 NBR-60

Art-Nr.: 10.01.06.01879

Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Faltenanzahl: 1,5