

Balgsauger (rund)

SPB2 40 SI-55 SW80 P

Art-Nr.: 10.01.06.03224

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03224>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauger SPB2 P (2,5 Falten) Strömungswiderstand > SPB2 40 SI-55 SW80 P

Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen




Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 47 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	12,50 mm
d1	15,70 mm
d2	17,80 mm
d5	11,50 mm
dn	0,80 mm
D1	43,50 mm
Dmax(S)	44,60 mm
Ds	42,70 mm
H	47 mm
H2	2,20 mm
H3	8,20 mm
H5	2 mm
Z (Hub)	20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	14,90 N
Abreißkraft	40 N
Volumen	22 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	75 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

SPB2 40 SI-55 SW80 P

Art-Nr.:10.01.06.03224

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03224>

Baugröße	40
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	18,50 g
Produktfamilie	SPB2

Zubehör



FD 34 120

Art-Nr.:10.01.06.02572

Außendurchmesser D: 34 mm

Filterfeinheit: 120 µm

Verwendung Konstruktion: Balgsauggreifer

Baugröße: FG 42

Ersatzteile



SW 80 P 7.3

Art-Nr.:10.05.04.00090

Bauform: Push In

Länge L: 15,5 mm

Normteilewerkstoff: Polyoxymethylen

Außendurchmesser D: 7,3 mm

Balgsauger (rund)

SPB2 40 SI-55 SW80 P

Art-Nr...:10.01.06.03224

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03224>



SPB2 40 SI-55 P

Art-Nr...:10.01.06.03126

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Bauform: Push In