

Balgsauger (rund)

SPB2 20 SI-40 P

Art-Nr.: 10.01.06.03125

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03125>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauger SPB2 P (2,5 Falten) > SPB2 20 SI-40 P

Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen



Baugröße: 20


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 40 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Bauform: Push In

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8,50 mm
d1	11,80 mm
d2	10,20 mm
d5	7,90 mm
dn	4,60 mm
D1	20 mm
Dmax(S)	20,50 mm
Ds	19,60 mm
H	24,30 mm
H2	2,20 mm
H3	7,20 mm
H5	2 mm
Z (Hub)	9 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	4,90 N
Abreißkraft	8 N
Volumen	2,50 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

SPB2 20 SI-40 P

Art-Nr.:10.01.06.03125

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03125>

Baugröße	20
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	40 Shore A
Gewicht	2,50 g
Produktfamilie	SPB2

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -600 mbar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben

Zubehör



FD 16 120

Art-Nr.:10.01.06.02565

Außendurchmesser D: 16 mm

Filterfeinheit: 120 µm

Verwendung Konstruktion: Balgsauggreifer

Baugröße: FG20/FGA20



SPI 20 PA SPB2-20

Art-Nr.:10.01.06.04041

Baugröße: 20

Normteilewerkstoff: Polyamid

Verwendung: SPB2-20

Balgsauger (rund)

SPB2 20 SI-40 P

Art-Nr.: 10.01.06.03125

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03125>



SW 100 P 7.3

Art-Nr.: 10.05.04.00091

Bauform: Push In

Länge L: 15,5 mm

Normteilewerkstoff: Polyoxymethylen

Außendurchmesser D: 7,3 mm



SW 130 P 7.3

Art-Nr.: 10.05.04.00092

Bauform: Push In

Länge L: 15,5 mm

Normteilewerkstoff: Polyoxymethylen

Außendurchmesser D: 7,3 mm



SW 150 P 7.3

Art-Nr.: 10.05.04.00093

Bauform: Push In

Länge L: 15,5 mm

Normteilewerkstoff: Polyoxymethylen

Außendurchmesser D: 7,3 mm

Balgsauger (rund)

SPB2 20 SI-40 P

Art-Nr.:10.01.06.03125

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03125>



SW 80 P 7.3

Art-Nr.:10.05.04.00090

Bauform: Push In

Länge L: 15,5 mm

Normteilewerkstoff: Polyoxymethylen

Außendurchmesser D: 7,3 mm