

## Balgsauggreifer (rund)

SPB4 30 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03521

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03521>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten) > SPB4 30 SI-55 G1/4-AG

### Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-AG

Faltenanzahl: 4,5

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| d2       | 17 mm    |
| dn       | 8 mm     |
| Dmax(S)  | 31,50 mm |
| Ds       | 30,20 mm |
| G1       | G1/4"-AG |
| H        | 59,50 mm |
| LG1      | 10 mm    |
| SW1      | 22 mm    |
| Z (Hub)  | 20 mm    |

### Technische Daten

| Attribut                           | Wert                  |
|------------------------------------|-----------------------|
| Saugkraft                          | 16 N                  |
| Abreißkraft                        | 22 N                  |
| Volumen                            | 15,61 cm <sup>3</sup> |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm                  |
| Faltenanzahl                       | 4,50                  |
| Saugerwerkstoff                    | Silikon SI            |
| Materialhärte [Shore A]            | 55 Shore A            |
| Baugröße                           | 30                    |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Balgsauggreifer (rund)

SPB4 30 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03521

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03521>

|                |         |
|----------------|---------|
| Gewicht        | 27,20 g |
| Produktfamilie | SPB4    |

### Zubehör



#### SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Art-Nr.: 10.07.01.00320

Außendurchmesser D: 17 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



#### SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00002

Spannbereich: 16,0 ... 27,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



#### SPI 24 PE SPB4-30

Art-Nr.: 10.01.06.02855

Baugröße: 24

Normteilewerkstoff: Polyethylen

Verwendung: SPB4-30

## Balgsauggreifer (rund)

SPB4 30 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03521

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03521>



### SPSE 30

Art-Nr.: 10.01.06.02953

Baugröße: 30

## Ersatzteile



### SC 080 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03268

Anbindungstyp: 080

Vakuumanschluss: G1/4"-AG

Länge L1: 32 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 8 mm



### SPB4 30 SI-55 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.02589

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenzahl: 4,5