

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 50 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03915

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03915>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten) > SPB4 50 SI-55 G1/8-AG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-AG

Faltenanzahl: 4,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	30 mm
dn	4 mm
Dmax(S)	51,50 mm
Ds	50,30 mm
G1	G1/8"-AG
H	91 mm
LG1	7,50 mm
SW1	27 mm
Z (Hub)	36,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	49,50 N
Abreißkraft	62 N
Volumen	64,55 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Faltenanzahl	4,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Baugröße	50

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 50 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03915

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03915>

Gewicht	48 g
Produktfamilie	SPB4

Zubehör



SIEB 19.5x1 MS-A2 103


Art-Nr.: 10.07.01.00321

Außendurchmesser D: 19,5 mm

Länge L: 1 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00003

Spannbereich: 20,0 ... 32,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



SPI 42 PE SPB4-50

Art-Nr.: 10.01.06.02916

Baugröße: 42

Normteilewerkstoff: Polyethylen

Verwendung: SPB4-50

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 50 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03915

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03915>

Ersatzteile



SC 090 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03269

Anbindungstyp: 090

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 31 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 4 mm



SPB4 50 SI-55 SC090

Art-Nr.: 10.01.06.02613

Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenzahl: 4,5