

## Balgsauggreifer (rund)

SPB4f 40 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03547

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03547>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB4f (4,5 Falten) > SPB4f 40 SI-55 G1/8-IG

### Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-IG

Faltenanzahl: 4,5

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| d2       | 15,30 mm |
| dn       | 8,60 mm  |
| Dmax(S)  | 42 mm    |
| Ds       | 39,70 mm |
| G1       | G1/8"-IG |
| H        | 69,50 mm |
| LG1      | 12 mm    |
| SW1      | 22 mm    |
| Z (Hub)  | 18 mm    |

### Technische Daten

| Attribut                           | Wert                  |
|------------------------------------|-----------------------|
| Saugkraft bei -200 mbar            | 6,80 N                |
| Saugkraft bei -400 mbar            | 13,60 N               |
| Saugkraft                          | 20,40 N               |
| Abreißkraft                        | 23,80 N               |
| Volumen                            | 15,12 cm <sup>3</sup> |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm                  |
| Faltenanzahl                       | 4,50                  |
| Saugerwerkstoff                    | Silikon SI            |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Balgsauggreifer (rund)

SPB4f 40 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03547

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03547>

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
| Gewicht                 | 35,50 g    |
| Produktfamilie          | SPB4f      |

### Zubehör



**SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07**

Art-Nr.: 10.07.01.00320

Außendurchmesser D: 17 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



**SSB 16-27 ST-VZ**

Art-Nr.: 10.07.10.00002

Spannbereich: 16,0 ... 27,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

### Ersatzteile

#### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Balgsauggreifer (rund)

SPB4f 40 SI-55 G1/8"-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03547

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03547>



### SC 080 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03270

Anbindungstyp: 080

Vakuumanschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 32 mm

Einbaulänge: 17,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 8,6 mm



### SPB4f 40 SI-55 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.03265

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenzahl: 4,5