

Glockensauggreifer (rund)

SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.19.00258

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00258>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Bin-Picking-Sauggreifer SVE > SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG

Sauggreifer für Bin-Picking-Prozesse mit bester Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke




Baugröße: 53

Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G3/8"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	10,30 mm
Ds	52,10 mm
G1	G3/8"-AG
H	68 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI metalledetektierbar
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Baugröße	53
Produktfamilie	SVE

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (rund)

SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG

Art-Nr...:10.01.19.00258

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00258>

Ersatzteile



SVE 53 SI-MD-55 SC080

Art-Nr...:10.01.19.00255

Baugröße: 53

Saugerwerkstoff: Silikon SI metalledetektierbar

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Nippelfamilie: SC 080



SC 080 G3/8-AG

Art-Nr...:10.01.06.02593

Anbindungstyp: 080

Vakuumanschluss: G3/8"-AG

Länge L1: 32 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 10,3 mm