

Flachsauggreifer (rund)

SPF 60 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.13251

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13251>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Flachsauggreifer SPF > SPF 60 ED-65 G1/4-IG

Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen




Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6,10 mm
Dmax(S)	65 mm
Ds	61,20 mm
G1	G1/4"-IG
H	35,30 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	5,10 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	107 N
Abreißkraft	135 N
Querkraft	65 N
Volumen	12,67 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	60

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (rund)

SPF 60 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr.:10.01.01.13251

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13251>

Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	23,70 g
Produktfamilie	SPF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Art-Nr.:10.07.01.00308

Außendurchmesser D: 17,5 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 280 µm



SU 60

Art-Nr.:10.01.01.13585

Baugröße: 60

Spannbereich: 60,0 ... 70,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (rund)

SPF 60 ED-65 G1/4"-IG

Art-Nr.: 10.01.01.13251

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13251>



SC 050 G1/4"-IG MOD

Art-Nr.: 10.01.06.02488

Anbindungstyp: 050

Anschluss: G1/4"-IG

Länge L1: 26,5 mm

Einbaulänge: 17,2 mm

Nenn Durchmesser dn: 6,1 mm



SPF 60 ED-65 SC050

Art-Nr.: 10.01.01.12896

Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 18,1 mm