

Flachsauggreifer (rund)

SPF 10 ED-65 M5-IG

Art-Nr.: 10.01.01.13254

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13254>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Flachsauggreifer SPF > SPF 10 ED-65 M5-IG

Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen




Baugröße: 10

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: M5-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	3,10 mm
Dmax(S)	12 mm
Ds	10,50 mm
G1	M5-IG
H	18,50 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Hub)	1 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	4,40 N
Abreißkraft	5,20 N
Querkraft	3,50 N
Volumen	0,30 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	8 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	10

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (rund)

SPF 10 ED-65 M5-IG

Art-Nr...:10.01.01.13254

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13254>

Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	1,50 g
Produktfamilie	SPF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SC 030 M5-IG

Art-Nr...:10.01.06.03440

Anbindungstyp: 030

Anschluss: M5-IG

Länge L1: 15,8 mm

Einbaulänge: 10 mm

Nenndurchmesser dn: 3,1 mm



SPF 10 ED-65 SC030

Art-Nr...:10.01.01.12894

Baugröße: 10

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 8,5 mm