

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00550

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00550>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer PFYN VU1 > PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen



Baugröße: 30


Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/8"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	31,50 mm
dn	2 mm
Ds	30 mm
G1	G1/8"-AG
H	18 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	3 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	30
Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Saugkraft	32 N
Volumen	1,70 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Nippelfamilie	N 007

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00550

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00550>

Materialhärte [Shore A]	72 Shore A
Gewicht	6,40 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	PFYN

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Ersatzteile



SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Art-Nr.: 10.01.01.03531

Nippelfamilie: N 007

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 21 mm

Länge L: 5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 2,4 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schlüsselweite SW2: 4 mm



PFG 30 VU1-72 N007

Art-Nr.: 10.01.01.00549

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG

Art-Nr...:10.01.01.00550

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00550>



PFG 30 VU1-72 N007

Art-Nr...:10.01.01.00549

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A