

Balgsauger (rund)

SPB2 40 ED-65 SC050

Art-Nr.: 10.01.06.03412

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03412>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SPB2 40 ED-65 SC050

Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen




Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 45 mm

Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert |
|----------|----------|
| d | 11 mm |
| d1 | 17,30 mm |
| d2 | 22,90 mm |
| D1 | 42,20 mm |
| Dk | 22,50 mm |
| Dmax(S) | 44,50 mm |
| Ds | 41,30 mm |
| H | 45 mm |
| H2 | 7 mm |
| H3 | 9,90 mm |
| Z (Hub) | 25 mm |

Technische Daten

| Attribut | Wert |
|------------------------------------|-----------------------|
| Saugkraft | 24,80 N |
| Abreißkraft | 40,50 N |
| Querkraft | 20,30 N |
| Volumen | 27,90 cm ³ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 60 mm |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

SPB2 40 ED-65 SC050

Art-Nr...:10.01.06.03412

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03412>

| | |
|-------------------------|--------------|
| Baugröße | 40 |
| Nippelfamilie | SC 050 |
| Faltenanzahl | 2,50 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
| Gewicht | 10,50 g |
| Produktfamilie | SPB2 |

Zubehör



SC 050 G1/4-AG MOD

Art-Nr...:10.01.06.02487

Anbindungstyp: 050

Anschluss: G1/4"-AG

Länge L1: 26,5 mm

Einbaulänge: 7,2 mm

Nenndurchmesser dn: 6,1 mm



SC 050 G1/4-IG MOD

Art-Nr...:10.01.06.02488

Anbindungstyp: 050

Anschluss: G1/4"-IG

Länge L1: 26,5 mm

Einbaulänge: 17,2 mm

Nenndurchmesser dn: 6,1 mm

Balgsauger (rund)

SPB2 40 ED-65 SC050

Art-Nr...:10.01.06.03412

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03412>



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

Art-Nr...:10.01.06.02543

Anbindungstyp: 050-AR

Anschluss: NPT1/4-AG

Länge L1: 29 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenndurchmesser dn: 6,1 mm



SC 050-AR NPT1/4-IG MOD

Art-Nr...:10.01.06.02546

Anbindungstyp: 050-AR

Anschluss: NPT1/4-IG

Länge L1: 28,5 mm

Einbaulänge: 19,2 mm

Nenndurchmesser dn: 6,1 mm



SC 050 G1/8-AG MOD

Art-Nr...:10.01.06.02849

Anbindungstyp: 050

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 24 mm

Einbaulänge: 7,2 mm

Nenndurchmesser dn: 4,4 mm