

Flachsauger (rund)

SFF 30 SI-55 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.13749

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13749>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SFF 30 SI-55 SC040

Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken




Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	31,50 mm
Dk	14,80 mm
Ds	30 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,50 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Hub)	2 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	26,90 N
Volumen	1,67 cm ³
Baugröße	30
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Nippelfamilie	SC 040

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

SFF 30 SI-55 SC040

Art-Nr...:10.01.01.13749

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13749>

Gewicht	2,50 g
Produktfamilie	SFF

Zubehör



SC 040 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.06.03414

Anbindungstyp: 040

Vakuumschluss: G1/4"-AG

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.06.02918

Anbindungstyp: 040

Vakuumschluss: G1/4"-IG

Einbaulänge: 17,3 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

SFF 30 SI-55 SC040

Art-Nr...:10.01.01.13749

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13749>



SC 040 M5-AG

Art-Nr...:10.01.06.04346

Anbindungstyp: 040

Vakuumschluss: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Nenndurchmesser dn: 1,8 mm