

Flachsauggreifer (rund)

SFF 15 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14250

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14250>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > Sauggreifer SFF / SFB1 > SFF 15 SI-55 G1/8-AG

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken



Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	16 mm
Ds	15 mm
dn	4 mm
G1	G1/8-AG
LG1	7,50 mm
H	18,50 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	1 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	6,60 N
Volumen	0,60 cm ³
Baugröße	15
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	5,20 g
Produktfamilie	SFF

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (rund)

SFF 15 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr...:10.01.01.14250

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14250>

Ersatzteile



SFF 15 SI-55 SC040

Art-Nr...:10.01.01.13746

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 0



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr...:10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm