

Flachsauggreifer HT (oval)

SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00746

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00746>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval) > SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik



Abmessung (LxB): 90 x 30


Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Nippelwerkstoff: Messing vernickelt

Anschluss: G1/4-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	34 mm
Bs	30,60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-IG
H	26 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	94 mm
Ls	90,60 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	3 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	122 N
Querkraft	94 N
Volumen	7 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Abmessung (LxB)	90 x 30
Anschluss	G1/4"-IG
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer HT (oval)

SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00746

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00746>

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Temperaturbeständigkeit	200 °C
Gewicht	56 g
Produktfamilie	SAOF