

Saugplatte (rund)

SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00832

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00832>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben > Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT FPM-F > SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich



Baugröße: 190


Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM-F

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Anschluss: G1/2-AG

Arbeitstemperatur max.: 350 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	10 mm
Dmax(S)	209 mm
Ds	190 mm
G1	G1/2"-AG
H	66 mm
LG1	18 mm
SW1	32 mm
Z (Hub)	8 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1050 N
Volumen	165 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	350 mm
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar	30 l/min
Baugröße	190
Faltenanzahl	0
Arbeitstemperatur max.	350 °C
Saugerwerkstoff	Fluorkautschuk FPM-F

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00832

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00832>

Gewicht	1420 g
Produktfamilie	SPL-HT

Ersatzteile



SPL-HT 190 FPM-F-65

Art-Nr.: 10.01.01.00834

Baugröße: 190

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM-F

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Arbeitstemperatur max.: 350 °C



SPL-HT 190 FPM-F-65

Art-Nr.: 10.01.01.00834

Baugröße: 190

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM-F

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Arbeitstemperatur max.: 350 °C