

Flachsauger (rund)

SHF 50 NK-45 N041

Art-Nr.: 10.01.01.11687

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11687>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SHF 50 NK-45 N041

Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik




Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	7,50 mm
d1	17 mm
d2	30 mm
Dk	17 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52 mm
H	22,20 mm
H2	12,80 mm
H3	14,30 mm
Z (Hub)	3 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	50
Nippelfamilie	N 041
Faltenanzahl	0
Querkraft	95 N
Saugkraft	90 N
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Volumen	8,05 cm ³

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

SHF 50 NK-45 N041

Art-Nr.: 10.01.01.11687

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11687>

Werkstückradius min. (konvex)	41 mm
Gewicht	15 g
Produktfamilie	SHF

Zubehör




SA-NIP N041 G1/4-AG DN440

Art-Nr.: 10.01.01.11772

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 4 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

Art-Nr.: 10.01.01.11822

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 15 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

Art-Nr.: 10.07.01.00211

Außendurchmesser D: 15 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

SHF 50 NK-45 N041

Art-Nr...:10.01.01.11687

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11687>



TVN G1/4-AG 8.4 N041

Art-Nr...:10.05.10.00058

Gewinde G1: G1/4"-AG

Federweg Z: 8,4 mm

Nippel: N 041