

Saugplatte (rund)

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B

Art-Nr.: 10.01.01.10589

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10589>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Holzhandhabung > Saugplatten
SPU > SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen




Baugröße: 250

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Anschluss: G1/2"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	34 mm
d2	203 mm
d3	178 mm
Dmax(S)	265 mm
Ds	252 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/2"-IG
H	29 mm
H1	30,50 mm
L2	76 mm
LG1	13,50 mm
LG2	15 mm
Z (Hub)	12 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	2650 N
Saugkraft d2	1940 N
Volumen	512 cm ³

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B

Art-Nr...:10.01.01.10589

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10589>

Werkstückradius min. (konvex)	1500 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Baugröße	250
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	1330 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SPU

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SU 280

Art-Nr...:10.01.01.12485

Baugröße: 280

Spannbereich: 270,0 ... 300,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Ersatzteile



DR-SPU 250 NBR-55 B

Art-Nr...:10.01.01.10579

Baugröße: 250

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



Saugplatte (rund)

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B

Art-Nr...:10.01.01.10589

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10589>
