

Flachsauggreifer (rund)

SFF 15 HT1-60 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14275

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14275>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > Sauggreifer SFF / SFB1 > SFF 15 HT1-60 G1/8-IG

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken




Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
G1	G1/8"-IG
Dmax(S)	16 mm
Ds	15 mm
dn	4 mm
LG1	8 mm
H	26,50 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	1 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	15
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Saugkraft	6,60 N
Produktfamilie	SFF
Volumen	0,60 cm ³
Faltenanzahl	0
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de


Flachsauggreifer (rund)

SFF 15 HT1-60 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14275

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14275>

Ersatzteile



SFF 15 HT1-60 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.14051

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Faltenanzahl: 0



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm