

Strömungsventil

SVKG M5-AG

Art-Nr.: 10.05.03.00166

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00166>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Strömungsventile und Strömungswiderstände > Strömungsventile SVK, SVKG, SVV > SVKG M5-AG


Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer



Gewinde G1: M5-IG

Gewinde G2: M5-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
G1	M5-IG
G2	M5-AG
L	20 mm
LG1	4,50 mm
LG2	5 mm
SW1	8 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,3$ bar	0,07 m ³ /h
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,3$ bar	1,20 l/min
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,6$ bar	0,08 m ³ /h
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,6$ bar	1,30 l/min
Durchfluss max.	4,80 m ³ /h
Durchfluss max. Vakuum	80 l/min
Gewicht	2,20 g
Produktfamilie	SVK

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Strömungsventil

SVKG M5-AG

Art-Nr...:10.05.03.00166

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00166>
