

Strömungsventil

SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Art-Nr.: 10.05.03.00060

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00060>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Strömungsventile und Strömungswiderstände > Strömungsventile SVN > SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil




Gewinde G1: G1/4"-AG

Gewinde G2: M10x1.25-AG

Schlüsselweite SW1: 17 mm

Schnittstelle Nippelfamilie: N009

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
G1	G1/4"-AG
G2	M10x1.25-AG
L	5 mm
LG1	10 mm
LG2	10 mm
SW1	17 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,3$ bar	2,30 m ³ /h
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,3$ bar	38,30 l/min
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,6$ bar	3,30 m ³ /h
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,6$ bar	55 l/min
Durchfluss max.	27 m ³ /h
Durchfluss max. Vakuum	450 l/min
Gewicht	10 g
Produktfamilie	SVN

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Strömungsventil

SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Art-Nr...:10.05.03.00060

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00060>
