

Anillo de fricción

REIB-RING SGM 40 PU-55

N° de artículo.:10.01.17.00373

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00373>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras magnéticas > REIB-RING SGM 40 PU-55

Anillo de fricción




Usa construcci: Garra magnética

Tamaño: 40

Diámetro exterior D: 40 mm

Diámetro interior d: 32 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	40 mm
L	10,70 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	40
Material de ventosa	Poliuretano PU
Temperatura de trabajo (max.)	100 °C
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	3,50 g

Material HT2: Temperatura de trabajo máx. a corto plazo hasta +250 °C

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 2

Anillo de fricción

REIB-RING SGM 40 PU-55

Nº de artículo.:10.01.17.00373

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00373>
