

## Eyector compacto

SCPb-FS 15 NO RP

N° de artículo.:10.02.02.05560

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05560>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > Eyectores compactos SCPb / SCPi FS RP > SCPb-FS 15 NO RP

### Eyector compacto



Tam. de toberas: 1,5 mm

Capacidad de aspiración (max): 75 l/min

Consumo de aire con asp.: 115 l/min

Nivel de sonido libre: 76 dB(A)

Margen presión (presión servicio): 4,0 ... 7,0 bar


Vacío (max.): -850 mbar

Control: Abierta sin corriente

Funcionalidad del eyector: Sistema de ahorro de aire neumático

Tipo de Eyectores compactos: Control neumático

### Datos de diseño



Atributo	Valor
B	22,80 mm
d	6,40 mm
d1	5,50 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G3/8"-HE
G4	M4-HE
G5	G1/8"-HE
H	170 mm
H1	98 mm
H2	60 mm
H3	87,50 mm
H4	76 mm
H5	127,50 mm
L	112,50 mm
L3	67,50 mm
L4	36,75 mm
X1	27,50 mm
X2	14 mm
X3	58 mm
Y2	30 mm
Y3	10 mm

## Eyector compacto

SCPb-FS 15 NO RP

N° de artículo.:10.02.02.05560

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05560>

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	1,50 mm
Capacidad de aspiración (max)	75 l/min
Capacidad de aspiración (max)	4,50 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	2,65 cfm
Vacío (max.)	-25,10 inHg
Grado de evacuación	85 %
Consumo de aire con asp.	115 l/min
Consumo de aire con asp.	6,90 m³/h
Consumo de aire con asp.	4,06 cfm
Max. consumo de aire quitar soplando	310 l/min
Consumo de aire (descarga)	10,95 cfm
Margen presión (presión servicio)	4,0 ... 7,0 bar
Margen presión (presión servicio)	58,0 ... 101,5
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	6 mm
Nivel de sonido libre	76 dB(A)
Control	Abierta sin corriente
Peso	585 kg
Temperatura de trabajo	5 ... 50 °C
Familia de productos	SCPb

### Piezas de repuesto



#### SD 111x21x45 SMPi/SCPI

N° de artículo.:10.02.02.03381

Longitud L: 111 mm

Anchura B: 21 mm

Altura H: 45 mm

Usa construcci: Eyectores compactos SMPi/SCPI