


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link > SXMPi 25 IMP H PC 2xM12-5

Eyector compacto con Condition Monitoring y confunción Power en la descarga et ahorro de aire



Diámetro de toberas: 2,5 mm
Control: Válvula piloto doble
Conexión eléctrica: 2xConnect M12, 5+5 pol
Comunicaci: IO-Link (Class A)
Capacidad de aspiración (max): 185 l/min
Consumo de aire con asp.: 290 l/min
Margen presión (presión servicio): 3,0 ... 6,0 bar
Vacío (max.): -850 mbar
Funcionalidad del eyector: Control de presión
Nivel de sonido libre: 67 dB(A)
Tipo prot. IP: IP 65

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	39 mm
B2	6,80 mm
d	5,50 mm
G1	G3/8"-HE
G2	M12x1-MA
G3	M5-HE
H	108 mm
H1	160 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
H4	26 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
L4	35,50 mm
X1	89 mm
X2	42 mm
Y1	10 mm
Y2	24 mm

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 IMP H PC 2xM12-5

Nº de artículo.:10.02.02.04022

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04022>

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	2,50 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	185 l/min
Capacidad de aspiración (max)	11,10 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	6,53 cfm
Consumo de aire con asp.	290 l/min
Consumo de aire con asp.	17,40 m³/h
Consumo de aire con asp.	10,24 cfm
Nivel de sonido libre	67 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Max. consumo de aire quitar soplando	320 l/min
Consumo de aire (descarga)	11,30 cfm
Consumo de aire (descarga)	19,20 m³/h
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	8 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	9 mm
Control	Válvula piloto doble
Peso	0,91 kg
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Familia de productos	SXMPi

Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Nº de artículo.:21.04.05.00080

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 2 desde 3

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 IMP H PC 2xM12-5

N° de artículo.:10.02.02.04022

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04022>

Piezas de repuesto



VST SXMPi-25-30-SD

N° de artículo.:10.02.02.04543

Usa construcci: Schmalz X-Pump SXMPi

Tamaño: 25-30-SD

incluye: Tamiz / silenciador / RSV