

Ventosa plana (redonda)

PFG 80 VU1-72 N012

N° de artículo.:10.01.01.00426

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00426>

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 80

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	12 mm
d1	25 mm
Dk	52,30 mm
Dmax(S)	86 mm
Ds	80 mm
H	25 mm
H2	12 mm
H3	17,50 mm
Z (Carrera)	6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	80
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Fuerza aspir.	260 N
Volumen	31,39 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	100 mm
Dureza del material [Shore A]	72 Shore A
Peso	34,80 g
Número de pliegues	0

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 2

Ventosa plana (redonda)

PFG 80 VU1-72 N012

N° de artículo.:10.01.01.00426

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00426>

Familia de productos

PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SA-NIP N012 G1/4-AG DN500

N° de artículo.:10.01.01.10664

Familia pezzon: N 012

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 29,5 mm

Longitud L: 5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 5 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 6 mm



SA-NIP N012 G1/4-IG DN600

N° de artículo.:10.01.01.00528

Familia pezzon: N 012

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 29,5 mm

Longitud L: 15 mm

Longitud apropiada: 15 mm

Diámetro nominal dn: 6 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 6 mm