

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

N° de artículo.:10.01.01.12179

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12179>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAOG-S > SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas



Dimensiones (LxB): 80x30


Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: RA

Datos de diseño



Atributo

Valor

Bmáx(S)	37,50 mm
Bs	30,90 mm
dn	4 mm
H	24,50 mm
L4	31,80 mm
Lmáx(S)	86,50 mm
Ls	80,90 mm
Z (Carrera)	6 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	105 N
Carga transv.	130 N
Carga transv. (superficie aceitada)	91 N
Volumen	11 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Dimensiones (LxB)	80 x 30
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 3

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

N° de artículo.:10.01.01.12179

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12179>

Número de pliegues	0
Peso	36,30 g
Familia de productos	SAOG-S

Piezas de repuesto



ADP-A G1/8-AG-RA ADAP

N° de artículo.:10.01.10.00210

Conexión: G1/8-AG

Usa construcci: Adaptaciones



O-RING 10x1.5 NBR-70

N° de artículo.:10.07.08.00129

parte normal material: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 70 Shore A

Diámetro interior d: 10 mm

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

N° de artículo.:10.01.01.12179

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12179>



O-RING 19x3.2 NBR-70

N° de artículo.:10.07.08.00123

parte normal material: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 70 Shore A

Diámetro interior d: 19 mm



SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.01.12177

Dimensiones (LxB): 80x30

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/8-IG