

Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de vidrio > Placas de ventosa SGF > SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica



Tamaño: 350


Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Conexión: G1/2-IG

Conexión: G1/2"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	317 mm
d3	170 mm
Dmax(S)	360 mm
Ds	348 mm
G1	G1/2"-HE
G2	G1/4"-HE
G3	M8-HE
H	26,80 mm
L2	76 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
LG3	12 mm
W	50 °
X1	45 mm
Y1	120 mm
Z (Carrera)	9 mm
Dmk	58,30 mm
G4	M6-HE
LG4	10,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	5700 N
Fuerza aspir. d2	4730 N
Volumen	779,44 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	3000 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	350
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Peso	2040 g
Familia de productos	SGF

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

N° de artículo.:10.07.01.00110

Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>



TV G1/4-AG 13

N° de artículo.:10.05.10.00061

Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 13 mm



PC 350

N° de artículo.:10.01.01.13092

Tamaño: 350



SU 360

N° de artículo.:10.01.01.12842

Tamaño: 360

Margen de fijación: 360,0 ... 400,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>



FLK-HD G3/8-AG

N° de artículo.:10.07.06.00235

Rosca G1: G3/8"-MA

Rosca G2: M6-MA

Temperatura de trabajo: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/4-IG

N° de artículo.:10.07.06.00241

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: M6-MA

Temperatura de trabajo: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/2-IG

N° de artículo.:10.07.06.00242

Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: M6-MA

Temperatura de trabajo: -5 ... 130 °C

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>



VRS-S G1/4-AG

N° de artículo.:10.08.06.00048

Rosca G1: G1/4"-MA

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado