

Conector rápido acodado

STV-W G1/8-AG 8

N° de artículo.:10.08.02.00160

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00160>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-W G1/8-AG 8

Racor instantáneo en versión acodada orientable



Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 24 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	8 mm
G1	G1/8"-MA
dn	5,50 mm
D1	14,60 mm
H	13,70 mm
H1	21,80 mm
L	24 mm
L1	32 mm
LG1	5,70 mm
SW1	13 mm
SW3	16 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 8 d = 6
Tipo de manguera	8-6
parte normal material	Latón niquelado
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo	-20 ... 80 °C
Peso	43 g

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76601 México | 52 442 209 52 269 | schmalz@schmalz.com.mx

Conector rápido acodado

STV-W G1/8-AG 8


N° de artículo.:10.08.02.00160

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00160>

Familia de productos

STV

Accesorios



VSL 8-6 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00015

Diámetro exterior D: 8 mm

Diámetro interior d: 6 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00003

Diámetro exterior D: 8 mm

Diámetro interior d: 6 mm

Longitud (máx): 500 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 45 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -35 ... 60 °C

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx