

Soporte tooling ventosa

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS

N° de artículo.:10.07.06.00548

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00548>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Gama de soportes para tooling HT > Soportes para ventosas HT-SG I > HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS

Soporte para ventosa



Conexión 1: Perno c I ranura Ø19


Diseño: integrated nozzle

Conexión de ventosa: NPT3/8-MA

Conexión: G1/8"-HE

Función adicional: Soplado activo

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	31 mm
B1	80,40 mm
B2	32 mm
D	19 mm
G2	NPT3/8-MA
G3	G1/8"-HE
G4	G1/8"-HE
H	24,50 mm
H1	52,90 mm
L	39,30 mm
L1	81,05 mm
L2	60,80 mm
L3	11,70 mm
LG2	15 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	218,20 g
Familia de productos	HT-SG-I

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76601 México | 52 442 209 52 269 | schmalz@schmalz.com.mx

Soporte tooling ventosa

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS

N° de artículo.:10.07.06.00548

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00548>

Accesorios



STV-GE G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00204

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 11,4 mm

Longitud L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00288

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Plásticos

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 20,8 mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx