

Soplante

SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

N° de artículo.:10.04.01.00122

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00122>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB inversión electroneumática > SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 260 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 305 m³/h

Vacío (50 Hz): 410 mbar

Vacío (60 Hz): 400 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 4 kW

Pot. nominal 60 Hz: 4,8 kW

Ejecución diseño: IE3:EU/CN/IND

voltaje de 50Hz: D230V/Y400V ±10%


voltaje de 60Hz: D265V/Y460V ±10%

Permisión: UL/CSA

con: Inversión electroneumática

Peso: 98 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	496 mm
B1	497 mm
d	13 mm
G1	G2"-MA
H	573 mm
H2	134 mm
L	795 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	260 m³/h
Vacío (max.)	410 mbar
Pot. nominal 50 Hz	4 kW
Tipo prot. IP	IP 55
Peso	98 kg
voltaje de 50Hz	D230V/Y400V ±10%
voltaje de 60Hz	

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | 52 442 209 52 269 | schmalz@schmalz.com.mx



Soplante

SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

N° de artículo.:10.04.01.00122

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00122>

Permisi3n

UL/CSA

Familia de productos

SB-ER

P3ngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqu3s, Quer3taro, C.P. 76600, M3xico
schmalz@schmalz.com.mx

269 112 00 00 + 52 442 209 52 00