

Vacue-/Presostatos

VSi P10 D M12-4

N° de artículo.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00581>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Interruptores y control del sistema > Interruptores de vacío / presión electrónico > Vacuestatos y presostatos VSi > VSi P10 D M12-4

Vacuostato y presostato universal con función IO-Link



Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar


Tipo interruptor de vacío: con pantalla

Conexión eléctrica: Conector M12, 4 pol

Indicación: 2xLED

Tipo prot. IP: IP 65

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	19,60 mm
G1	G1/8"-MA
G2	M5-HE
G3	M12x1-MA
L	60,50 mm
L1	78,50 mm
LG1	8 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Medio de medici	Gases no agresivos, aire seco sin aceite
Margen de medición	0,0 ... 10,0 bar
Seg. contra sobrepresión	15 bar
Margen de medición	0,0 ... 145,0 psi psi
Seg. contra sobrepresión	217,55 psi
Exactitud de repetici	± 3% del margen de medición
Histéresis	Ajustable
Entradas/salidas	2 digital

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México +52 442 209 52 26
schmalz@schmalz.com.mx

Vacue-/Presostatos

VSi P10 D M12-4

N° de artículo.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00581>

Poder de corte (max)	100 mA
Indicación	2xLED
Conexión eléctrica	Conector M12, 4 pol
Conexión	G1/8"-MA + M5-HE
Tensión	10-30V DC
Consumo de corriente	35 mA
Tipo prot. IP	IP 65
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Peso	16 g
Tipo interruptor de vacío	con pantalla
Familia de productos	VSI

Accesorios



ASK B-M12-4 5000 K-4P

N° de artículo.:21.04.05.00263

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 4 pol

Material manguera: PUR cable

Longitud cable: 5.000 mm



BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

N° de artículo.:10.06.02.00061

Longitud L: 60,5 mm

Anchura B: 21 mm

Altura H: 22 mm

Espesor pared s: 1,5 mm

Usa construcci: Vacuestato

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

Vacue-/Presostatos

VSi P10 D M12-4

N° de artículo.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00581>



ASK WB-M12-5 5000 K-4P

N° de artículo.:21.04.05.00557

Conexión eléctrica: Acodada hembr M12, 5pol

Material manguera: PUR cable

Longitud cable: 5.000 mm



STVI-GE G1/8-IG 4

N° de artículo.:10.08.02.00149

Rosca G1: G1/8"-HE

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 8,5 mm

Longitud L: 23,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

N° de artículo.:10.08.02.00150

Rosca G1: G1/8"-HE

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 11,5 mm

Longitud L: 26,5 mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 26, 26 27, 26 28 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

Vacue-/Presostatos

VSi P10 D M12-4

N° de artículo.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00581>



STVI-GE G1/8-IG 8

N° de artículo.:10.08.02.00151

Rosca G1: G1/8"-HE

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 14,5 mm

Longitud L: 29,5 mm



HTR-VSi Clip

N° de artículo.:10.06.02.00718

Anchura B: 12 mm

Altura H: 25,3 mm

Longitud L: 20 mm

Usa construcci: Vacuestato / presostato



BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

N° de artículo.:10.06.02.00663

Anchura B: 21 mm

Altura H: 22 mm

Longitud L: 61,5 mm

Espesor pared s: 1,5 mm

Usa construcci: Vacuestato / presostato

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 66 | Email: schmalz@schmalz.com.mx