

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.24.00018

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00018>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAOXM (ovalada) > SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG

High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas



Material de ventosa: Elastodur ED


Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G3/8-IG

Función adicional: Elemento de fricción

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	41,50 mm
Bs	31,90 mm
dn	5,10 mm
G1	G3/8"-HE
H	39,10 mm
LG1	12 mm
Lmáx(S)	88 mm
Ls	82,10 mm
SW1	22 mm
SW3	5 mm
Z (Carrera)	6 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	105 N
Carga transv.	110 N
Carga transv. (superficie aceitada)	134 N
Volumen	13 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.24.00018

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00018>

Dimensiones (LxB)	80 x 30
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	40,10 g
Familia de productos	SAOXM

Piezas de repuesto




SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

N° de artículo.:10.01.24.00002

Dimensiones (LxB): 80 x 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A



SC-I 045 AR-FDC

N° de artículo.:10.01.24.00010

Tamaño: 45

Diseño: Antirrot/ Elemento de fricción

Aplicaci: SAOXM 80x30

Póngase en contacto con Schmalz


Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 66 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.24.00018

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00018>



SC-A 045-AR G3/8-IG L

N° de artículo.:10.01.06.03132

Tipo de conexión: 045-AR

Rosca G1: G3/8"-HE

Longitud L: 17,2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-S 045 L

N° de artículo.:10.01.06.02740

Tamaño: 45

Diseño: Automático de seguridad



SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

N° de artículo.:10.01.24.00002

Dimensiones (LxB): 80 x 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76601 México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx