

Ventosa flotante Thin

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

N° de artículo.:10.01.01.14784

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14784>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Ventosas flotantes > Ventosas flotantes SBS Thin > SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Ventosa flotante de diseño particul. plano para manejar piezas de trabajo altamente sensibles




Diámetro exterior D: 20 mm

Tipo: Standard Flow

Tipo de Eyectores compactos: Diseño fino

parte normal material: Aluminio

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	20 mm
d	3 mm
Dmk	17 mm
G1	M1.6-MA
H	2 mm
H1	5,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo	Standard Flow
Número de agujeros	8
Fuerza de retención	3 N
Consumo de aire	6 m ³ /h
Consumo de aire	100 l/min
Margen presión (presión servicio)	1,0 ... 6,0 bar
Temperatura de trabajo	0 ... 80 °C
Peso	1,70 g

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com



Ventosa flotante Thin

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

N° de artículo.:10.01.01.14784

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14784>
