

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 20 ED-85 M14x1.5-AG

N° de artículo.:10.01.19.00099

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00099>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAXM > SAXM 20 ED-85 M14x1.5-AG

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas



Tamaño: 20

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: M14x1.5-AG

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	5,10 mm
Dmax(S)	26 mm
Ds	21,80 mm
G1	M14x1.5-MA
H	23,70 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	3 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	20 N
Carga transv.	15 N
Carga transv. (superficie aceitada)	20 N
Volumen	1,55 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	5 mm
Tamaño	20

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 20 ED-85 M14x1.5-AG

N° de artículo.:10.01.19.00099

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00099>

Conexión	M14x1.5-MA
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	14,70 g
Familia de productos	SAXM

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SC-A 045 M14x1.5-AG L


N° de artículo.:10.01.06.02820

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: M14x1.5-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SAXM 20 ED-85 SC045

N° de artículo.:10.01.19.00003

Tamaño: 20

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 20 ED-85 M14x1.5-AG

N° de artículo.:10.01.19.00099

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00099>



SC-S 045 FDC-L

N° de artículo.:10.01.06.02803

Diseño: Elem d fric c auto segur