

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55

N° de artículo.:10.01.30.00802

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00802>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > Ventosas para garra de flujo
SCGS > SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55

Ventosa (redonda)




Tamaño: 20

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
D1	22 mm
Dmax (N)	25 mm
Dmax(S)	23 mm
dn	11 mm
Ds	21,40 mm
G1	M20x1-HE
H	19,60 mm
LG1	5 mm
Z (Carrera)	1,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	20
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	15,90 g
Familia de productos	SAUG-SCGS

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55

N° de artículo.:10.01.30.00802

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00802>

Piezas de repuesto



FLSA 20 NBR-ESD-55

N° de artículo.:10.01.06.04220

Tamaño: 20

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A