

Bomba de vacío

EVE-WR 65 AC3

N° de artículo.:10.03.05.00016

<https://www.schmalz.com/10.03.05.00016>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de anillo líquido EVE-WR > EVE-WR 65 AC3

Bomba de anillos de agua, sin desgaste, robusta y limpia



Capacidad de aspiración (50 Hz): 65 m³/h

Tipo corriente: corriente trifásica

Nivel de sonido en 50 Hz: 70 dB(A)


voltaje de 50Hz: 200-240V o 345-420V

Pot. nominal 50 Hz: 2,4 kW

Pot. nominal 60 Hz: 2,4 kW

Peso: 68 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	572 mm
d	14 mm
D2	50 mm
H	436 mm
H1	553 mm
L	764 mm
L2	85 mm
X1	450 mm
Y1	495 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	65 m³/h
voltaje de 50Hz	200-240V o 345-420V
voltaje de 60Hz	
Pot. nominal 50 Hz	2,40 kW
Pot. nominal 60 Hz	2,40 kW
Nivel de sonido en 50 Hz	70 dB(A)
Peso	68 kg
Tipo prot. IP	IP 54

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Bomba de vacío

EVE-WR 65 AC3

N° de artículo.:10.03.05.00016

<https://www.schmalz.com/10.03.05.00016>

Tipo corriente

AC3

Accesorios



MSS-K 8-12A

N° de artículo.:10.04.04.00123

Usa construcci: PKZM0

Tipo prot. IP: IP 65

Margen de medición: bar