

Soplante

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00098

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00098>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplanges > Soplanges SB > SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

Soplanges de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (60 Hz): 435 m³/h

Vacío (60 Hz): 340 mbar

Pot. nominal 60 Hz: 6,6 kW

voltaje de 60Hz: D265V/Y460V ±10%


Ejecución diseño: IE3:US/CAN

Permision: UL/CSA

Permision: UL/CSA

Peso: 89 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	535 mm
B1	535 mm
D2	76 mm
G1	G4"-HE
G5	M8-HE
H	596 mm
L	577 mm
X1	350 mm
Y1	400 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (60 Hz)	435 m³/h
Vacío (60 Hz)	340 mbar
Tipo prot. IP	IP 55
Pot. nominal 60 Hz	6,60 kW
voltaje de 60Hz	
Nivel acústico (60 Hz)	74 dB(A)
Peso	89 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP2

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Soplante

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00098

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00098>

Permisi3n	UL/CSA
Ejecuci3n dise1o	IE3:US/CAN
Familia de productos	SB

Nivel ac1stico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB

N° de art1culo.:10.04.04.00238

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 230V - AC

parte normal material: Acero

Rosca G1: G2-1/2"-MA

Longitud L: 1.055 mm

Anchura B: 727 mm

Altura H: 703 mm



SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

N° de art1culo.:10.04.04.00317

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 24V - DC

parte normal material: Acero

Rosca G1: G2-1/2"-MA

Longitud L: 1.055 mm

Anchura B: 727 mm

Altura H: 703 mm

Soplante

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00098

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00098>



STF 75 P 8.0 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00263

Conexión: Ø75mm

Diseño: Carcasa de piclon

Flujo nominal: 480 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSD



UMR-SET SB Ø76/60

N° de artículo.:10.04.01.00138



FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

N° de artículo.:10.07.01.00079

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 159,2 mm

Longitud L: 376 mm

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: Picl-8

Tipo: 480m³/h

Soplante

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00098

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00098>



SD SB FITTING SD

N° de artículo.:10.04.04.00363

Usa construcci: Soplante SB

Y: Silenciador