

Enchufe rápido recto

STV-GE G1/2-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00253

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00253>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-GE G1/2-AG 10

Racor instantáneo en versión recta



Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 16,5 mm

Longitud L: 18,5 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	16,50 mm
d	10 mm
G1	G1/2"-MA
dn	8 mm
L	18,50 mm
L1	28 mm
L2	12,50 mm
LG1	9,50 mm
SW1	24 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 10 d = 7
Tipo de manguera	10-7
parte normal material	Latón
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo	-20 ... 80 °C
Peso	43 g
Familia de productos	STV

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Enchufe rápido recto

STV-GE G1/2-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00253

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00253>

Accesorios



VSL 10-7 PE MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00083

Diámetro exterior D: 10 mm

Diámetro interior d: 7 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PE

Radio de curvatura min.: 60 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00084

Diámetro exterior D: 10 mm

Diámetro interior d: 7 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 60 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 85 °C