

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"


Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm

Datos de diseño

Atributo	Valor
dn	4,10 mm
D	10,30 mm
D2	8 mm
G1	G1/8"-MA
L	6 mm
L1	20,20 mm
L2	4,80 mm
L3	1,90 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
SW2	4 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	040
parte normal material	Aluminio
Peso	4,30 g