

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"




Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	10,30 mm
D2	8 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/4"-MA
L	6 mm
L1	22,70 mm
L2	4,80 mm
L3	1,90 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
SW2	4 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Conexión	G1/4"-MA