

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"




Tipo de conexión: 040

Conexión: M5-MA

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 1,8 mm

Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| D        | 10,30 mm |
| D2       | 8 mm     |
| dn       | 1,80 mm  |
| G1       | M5-MA    |
| L        | 5 mm     |
| L1       | 16,40 mm |
| L2       | 4,80 mm  |
| L3       | 1,90 mm  |
| LG1      | 4,70 mm  |
| SW1      | 10 mm    |
| SW2      | 4 mm     |

Datos técnicos

| Atributo              | Valor    |
|-----------------------|----------|
| Conexión              | M5-MA    |
| parte normal material | Aluminio |