

## Módulo de bridas

VEE-QCM 53

N° de artículo.:10.01.36.00122

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00122>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío > Efectores finales de vacío VEE > Módulos de brida VEE-QCM > VEE-QCM 53

### Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada de vacío integrada



Longitud L1: 53 mm


Rosca G1: G1/8"-HE

Diámetro circular D mk: 46 mm

Número de agujeros: 8

Flujo max.: 20 m<sup>3</sup>/h

### Datos de diseño



Atributo	Valor
D	25,40 mm
D1	55 mm
d2	12 mm
Dmk	46 mm
G1	G1/8"-HE
G2	M4-MA
L	40 mm
L1	53 mm
LG2	7,60 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Conexión	Conex de la bayoneta

### Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | [schmalz.us@schmalz.com](mailto:schmalz.us@schmalz.com)

## Módulo de bridas

VEE-QCM 53

N° de artículo.:10.01.36.00122

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00122>



### EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

N° de artículo.:10.05.01.00288

Diámetro nominal: 1,5 mm

Voltaje DC: 24V - DC

Funci: Válvula de 3/2 vías

Control: Cerrada sin corriente

Rosca de conexión: M5-MA

Margen presión (presión servicio): 3,5 ... 7,0 bar

Conexión: Cable, 2 polos



### FLAN-PL 55x7.5-AB1

N° de artículo.:10.01.30.00015

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 7,5 mm

Tamaño: AB1



### FLAN-PL 55x7.5-EL1

N° de artículo.:10.01.30.00208

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 7,5 mm

Tamaño: EL1

## Módulo de bridas

VEE-QCM 53

N° de artículo.:10.01.36.00122

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00122>



### FLAN-PL 55x9.5-JP1

N° de artículo.:10.01.30.00194

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 9,5 mm

Tamaño: JP1

Rosca G1: G3/8"-HE



### FLAN-PL 63x10.5-AD1

N° de artículo.:10.01.30.00016

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 10,5 mm

Tamaño: AD1



### FLAN-PL 63x11.5-UNI

N° de artículo.:10.01.30.00017

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 11,5 mm

Tamaño: UNI

## Módulo de bridas

VEE-QCM 53

N° de artículo.:10.01.36.00122

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00122>



### FLAN-PL 80x12-ST1

N° de artículo.:10.01.30.00167

Diámetro exterior D: 80 mm

Longitud L: 12 mm

Tamaño: ST1



### RFBP 50 50 BA SPB2

N° de artículo.:10.01.45.00096

Longitud L: 50 mm

Anchura B: 50 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2



### RFBP 100 58 BA SPB2

N° de artículo.:10.01.45.00091

Longitud L: 100 mm

Anchura B: 58 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2

## Módulo de bridas

VEE-QCM 53

N° de artículo.:10.01.36.00122

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00122>



### RFBP 100 58 BA O10

N° de artículo.:10.01.45.00092

Longitud L: 100 mm

Anchura B: 58 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Tipo de material: Espuma O, Altura 10 mm



### RFBP 120 120 BA SPB2

N° de artículo.:10.01.45.00085

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 120 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2



### RFBP 120 120 BA O10

N° de artículo.:10.01.45.00086

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 120 mm

Conexión: Conex de la bayoneta

Tipo de material: Espuma O, Altura 10 mm