

Ventosa de bloque Innospann

ISBL-HD 80x80x97

N° de artículo.:10.01.15.00657

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00657>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para el mecanizado de metal y plástico > Sistema de fijación modular MPL-ISST-SFM para el mecanizado de metales y plásticos > Innospann Steel-Plate ISST-MPL y ventosa de bloque ISBL > ISBL-HD 80x80x97

Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate



Longitud L: 80 mm


Anchura B: 80 mm

Dimensiones (LxB): 80 x 80

Superficie del suelo: 80 x 80 mm

Altura H: 97 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	80 mm
B1	80 mm
H	97 mm
L	80 mm
L1	80 mm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz


Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa de bloque Innospann

ISBL-HD 80x80x97

N° de artículo.:10.01.15.00657

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00657>



ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50

N° de artículo.:10.01.15.00158

Longitud L: 81 mm

Anchura B: 81 mm

Altura H: 12 mm