

Perfil hermetizante (metro)

DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

N° de artículo.:10.07.04.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00015>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Perfiles hermetizantes > Perfiles hermetizantes DI-PROF > DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas



Anchura B: 11 mm

Altura H: 23 mm


Tipo de material: Espuma de caucho

Herméticos: Chloroprene CR

Dureza del material [Shore A]: 20 Shore A

Forma: con labio sellador

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	11 mm
B1	14 mm
H	23 mm
H1	12 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Herméticos	Chloroprene CR
Ancho de ranura x Profundidad de ranura recomendada [mm]	12 x 11.5
Peso	89 g
Dureza del material [Shore A]	20 Shore A
Familia de productos	DI-PROF

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2



Perfil hermetizante (metro)

DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

N° de artículo.:10.07.04.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00015>
