

Flexolink HD

FLK-HD G1/2-IG

N° de artículo.:10.07.06.00242

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00242>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de vidrio > FLK-HD G1/2-IG

Fijación flexible, reforzado FLK-HD para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas




Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: M6-MA

Temperatura de trabajo: -5 ... 130 °C

Datos de diseño



Atributo	Valor
L	41,60 mm
D	69 mm
dn	9 mm
d	6,40 mm
G1	G1/2"-HE
LG1	14 mm
G2	M6-MA
LG2	10,50 mm
SW1	24 mm
SW2	5 mm
Dmk	58,30 mm
W	7,50 °
Longitud apropiada	41,60 mm