

Ventosa plana (ovalada)

SGO 4x2 NBR-60 N003

N° de artículo:10.01.01.00456

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00456>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > SGO 4x2 NBR-60 N003

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas




Dimensiones (LxAn): 4 x 2 mm

Material de ventosa:

Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material: 60 °Sh

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmax(S)	2,5 mm
Bs	2 mm
d	1,5 mm
dn	1,2 mm
Dk	6 mm
Lmax(S)	4,5 mm
Ls	4 mm
H	6 mm
H2	1,5 mm
Z (Carrera)	0,5 mm

Ventosa plana (ovalada)

SGO 4x2 NBR-60 N003

N° de artículo:10.01.01.00456

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00456>

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,4 N
Dimensiones (LxB)	4 x 2
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Peso	0,1 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SGO

Accesorios



SA-NIP N003 M3-AG DN100

N° de artículo10.01.01.00316

Boquilla de conexión de ventosa

Boquilla: N 003

Rosca G1: M3-MA

Largura total: 7.5 mm

Longitud apropiada: 2 mm

Diámetro nominal: 1,00 mm

Material: Aluminio