

Ventosa plana (redonda)


SGP 35 NK-40 N034

N° de artículo:10.01.01.00788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00788>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > SGP 35 NK-40 N034

Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.




Tamaño: 35

Material de ventosa:

Caucho natural NK

Dureza del material: 40 °Sh

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	10 mm
Dk	16,5 mm
Dmax(S)	35 mm
Ds	30,2 mm
H	23,5 mm
H2	14,8 mm
Z (Carrera)	0,5 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	31 N

Ventosa plana (redonda)

SGP 35 NK-40 N034

N° de artículo:10.01.01.00788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00788>

Atributo	Valor
Volumen	2,8 cm ³
Tamaño	35
Familia pezzon	N 034
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	40 Shore A
Peso	6,4 g
Familia de productos	SGP

Accesorios



SA-NIP N034 G1/4-AG DN550

N° de artículo10.01.01.00820

Boquilla de conexión de ventosa

Boquilla: N 034

Rosca G1: G1/4"-MA

Largura total: 28 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal: 5,50 mm

Material: Aluminio

Apertura de llave SW2: 6 mm



SA-NIP N034 G1/4-IG DN550

N° de artículo10.01.01.00819

Boquilla de conexión de ventosa

Boquilla: N 034

Rosca G1: G1/4"-HE

Largura total: 28 mm

Longitud apropiada: 15 mm

Diámetro nominal: 5,50 mm

Material: Aluminio

Apertura de llave SW2: 6 mm

Ventosa plana (redonda)

SGP 35 NK-40 N034

N° de artículo:10.01.01.00788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00788>

