

Ventosa de fuelle (rectangular)


FGB-R 80x40 SI-50

N° de artículo:10.01.06.01113

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01113>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > FGB-R 80x40 SI-50

Ventosa de fuelle (rectangular)




Dimensiones (LxAn): 80 x 40 mm

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material: 50 °Sh

Número de pliegues: 3.5

Datos de diseño



Atributo	Valor
b2	19 mm
B1	40 mm
B3	28 mm
Bmax(S)	44 mm
Bs	34 mm
H	33 mm
l2	59 mm
L1	80 mm
L3	68 mm
Lmax(S)	84 mm
Ls	74 mm
Z (Carrera)	12,5 mm

Ventosa de fuelle (rectangular)

FGB-R 80x40 SI-50

N° de artículo:10.01.06.01113

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01113>



Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	61 N
Volumen	61 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	15 mm
Dimensiones (LxB)	80 x 40
Número de pliegues	3,5
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	50 Shore A
Peso	21,4 g
Familia de productos	FGB-R