

Ventosa plana (redonda)

PFYN 60 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.11156

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11156>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas PFYN > PFYN 60 HT1-60 G1/4-IG

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 60

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1


Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	5,50 mm
Dmax(S)	64 mm
Ds	60 mm
G1	G1/4"-HE
H	39 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	4,70 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	125 N
Volumen	10 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	100 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	60
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

PFYN 60 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.11156

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11156>

Peso 36,90 g

Familia de productos PFYN

Número de pliegues 0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SU 60


N° de artículo.:10.01.01.13585

Tamaño: 60

Margen de fijación: 60,0 ... 70,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

Piezas de repuesto



SA-NIP N009 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.10096

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 33 mm

parte normal material: Aluminio

Ventosa plana (redonda)

PFYN 60 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.11156

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11156>



PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo.:10.01.01.11169

Tamaño: 60

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas