

Ventosa flotante

SBS 60 SF G1/8-IG AL

N° de artículo.:10.01.01.12641

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12641>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Ventosas flotantes > Ventosas flotantes SBS > SBS 60 SF G1/8-IG AL

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles



Diámetro: 60 mm

Tipo: Standard Flow

Conexión de aire comprimido: G1/8"-HE

parte normal material: Aluminio

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	61,60 mm
D	60 mm
G1	G1/8"-HE
G2	M4-HE
G3	G1/8"-HE
H	17 mm
H1	17,40 mm
LG1	5 mm
LG2	6 mm
LG3	6 mm
X1	45 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza de retención	13 N
Consumo de aire	9 m³/h
Consumo de aire	150 l/min
Margen presión (presión servicio)	1,0 ... 6,0 bar
Peso	118 g
Familia de productos	SBS

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa flotante

SBS 60 SF G1/8-IG AL

N° de artículo.:10.01.01.12641

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12641>

Nota: Fuerza de retención y consumo de aire comprimido: Los valores indicados se refieren a una presión operativa de 5 bares, medida sobre una pieza hermética a la aspiración. Los valores reales pueden variar en función de la calidad de la pieza

Piezas de repuesto



REIB-FL SBS HT1-60

N° de artículo.:10.01.01.12593

Usa construcci: Ventosa flotante

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A